



Micromètre avec disques de mesure rotatifs et broche fixe, Plage de mesure: 0-25mm



Données de commande

N° commande	423005 0-25
GTIN	4062406237752
Classe d'article	42B

Description

Exécution:

Avec disques de mesure trempés de grande surface. Col de cygne forgé et émaillé.
Modèle avec broche fixe.

Utilisation:

Pour la mesure d'écartement entre les dents des engrenages droits et hélicoïdaux à partir du module 0,8.

Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

Description technique

Ø disque de mesure	19,5 mm
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Lecture	0,01 mm
Étalonnage	B1
Ø broche	8 mm
Plage de mesure	0 - 25 mm
Parallélisme des surfaces de mesure	5 µm
Pas de broche	0,5 mm

Norme	DIN 863
Métriologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

Services

Étalonnage Micromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 25 mm	022000 25
Étalonnage DAkkS Micromètre sans étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022010 100