



## Micromètre avec disques de mesure rotatifs et broche fixe, Plage de mesure: 25-50mm



### Données de commande

N° commande	423005 25-50
GTIN	4062406237769
Classe d'article	42B

### Description

#### Exécution:

Avec disques de mesure trempés de grande surface. Col de cygne forgé et émaillé. Modèle avec broche fixe.

#### Utilisation:

Pour la mesure d'écartement entre les dents des engrenages droits et hélicoïdaux à partir du module 0,8.

#### Livraison:

A partir de la réf. 25–50, avec 1 étalon de réglage.

### Description technique

Parallélisme des surfaces de mesure	5 $\mu$ m
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Étalonnage	B1
Étalonnage	B2
Étalonnage	B2
Ø disque de mesure	19,5 mm
Lecture	0,01 mm
Ø broche	8 mm

Plage de mesure	25 - 50 mm
Pas de broche	0,5 mm
Norme	DIN 863
Métriologie	analogique
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Micromètres

### Services

Etalonnage Micromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022040 100
Etalonnage DAkkS Micromètre avec étalon de réglage Plage de mesure maximale 100 mm	022050 100

### Accessoires

Etalon de réglage Longueur totale 25 mm	421100 25
---	-----------