

Garant**Pince multiprise avec réglage fin rapide, noire, Longueur totale: 250mm**

Données de commande

N° commande	706001 250
GTIN	4062406238988
Classe d'article	71B

Description

Exécution:

Articulation entrepassée avec dispositif de protection contre les blessures par écrasement.

Possibilité de réglage fin rapide par pression sur un bouton à ressort, qui permet également un réglage rapide directement sur la pièce. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes. Denture opposée à l'arrière de la mâchoire pour une prise agressive. Surface au phosphate de manganèse, mâchoires polies. Branches de forme ergonomique avec revêtement en plastique antidérapant.

Norme:**DIN ISO 8976****Matière(s):**

Acier chromée.

Description technique

Capacité de serrage pour six-pans	46 mm
Longueur totale	250 mm
Nombre de crans pour réglage	25
Serrage pour tubes	2 pouce
Surface	phosphate de manganèse, mâchoires polies
Norme	DIN ISO 8976
Exécution des mors	Mâchoires de prise crantées, de type serre-tube

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Anti-déflagrant	non
Déplacement rapide	oui
Possibilité de réglage fin rapide	oui
Autoserrage	oui
Dispositif de protection contre le coincement	oui
Type de produit	Clé à tube et pince multiprise