

Garant**Pince multiprise avec réglage fin rapide, noire, Longueur totale: 180mm**

Données de commande

N° commande	706001 180
GTIN	4062406238971
Classe d'article	71B

Description

Exécution:

Articulation entrepassée avec dispositif de protection contre les blessures par écrasement.

Possibilité de réglage fin rapide par pression sur un bouton à ressort, qui permet également un réglage rapide directement sur la pièce. Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, autoserrantes. Denture opposée à l'arrière de la mâchoire pour une prise agressive. Surface au phosphate de manganèse, mâchoires polies. Branches de forme ergonomique avec revêtement en plastique antidérapant.

Norme:

DIN ISO 8976

Matière(s):

Acier chromée.

Description technique

Serrage pour tubes	1,1×2 pouce
Longueur totale	180 mm
Capacité de serrage pour six-pans	36 mm
Nombre de crans pour réglage	19
Surface	phosphate de manganèse, mâchoires polies
Norme	DIN ISO 8976
Exécution des mors	Mâchoires de prise crantées, de type serre-tube

Matériau	Acier au chrome-vanadium
Anti-déflagrant	non
Déplacement rapide	oui
Possibilité de réglage fin rapide	oui
Autoserrage	oui
Dispositif de protection contre le coincement	oui
Type de produit	Clé à tube et pince multiprise