

Garant

Fraise 3 tailles/à tronçonner avec filetage HSS, largeur ap= 1,5 mm, Ø D / nombre de dents Z: 63/4mm

**Données de commande**

N° commande	218415 63/4
GTIN	4062406238582
Classe d'article	21P

Description**Exécution:**

Système de fraises à tronçonner hautes performances avec composition variable : collerette et **lame économique en acier** ou collerette et **lame en HSS thermorésistant de haute précision**. Spécialement conçue pour une utilisation dans des cavités profondes.

Utilisation:

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

Fraise 3 tailles/à tronçonner jusqu'à Ø D = 200 mm disponible.
Lames de rechange en HSS disponibles comme accessoires.

Description technique

Ø dents D _c	63 mm
Nombre de dents Z	4
Ø D ₂	29 mm

Ø D ₁ h6	17 mm
Plaquette adaptée	XC.. 1113
Filetage attachement M	M16
Profondeur d'entaille max. a _{e max}	15,75 mm
Longueur totale L _{tot} pour a _p 2,2 mm	40 mm
Longueur totale L _{tot} pour a _p 1,5 mm	33,4 mm
Largeur a _p	1,5 mm
Type de queue	avec filetage
Type d'outils	Acier
Arrosage interne	non
Type de produit	Fraises 3 tailles