

Garant

Fraise 3 tailles/à tronçonner avec filetage Acier, largeur $a_p= 1,5$ mm, $\varnothing D$: 63/4mm

**Données de commande**

N° commande	218416 63/4
GTIN	4062406238605
Classe d'article	21P

Description**Exécution:**

Système de fraises à tronçonner hautes performances avec composition variable : collerette et **lame économique en acier** ou collerette et **lame en HSS thermorésistant de haute précision**. Spécialement conçue pour une utilisation dans des cavités profondes.

Utilisation:

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

Fraise 3 tailles/à tronçonner jusqu'à $\varnothing D = 200$ mm disponible.
Lames de rechange en HSS disponibles comme accessoires.

Description technique

$\varnothing D_2$	29 mm
Longueur totale L_{tot} pour a_p 2,2 mm	40 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm

Nombre de dents Z	4
Profondeur d'entaille max. $a_{e\ max}$	15,75 mm
Ø dents D_c	63 mm
Filetage attachement M	M16
Plaquette adaptée	XC.. 1113
Longueur totale L_{tot} pour a_p 1,5 mm	33,4 mm
Largeur a_p	1,5 mm
Type de queue	avec filetage
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	non
Type de produit	Fraises 3 tailles