

**Garant**

**Fraise 3 tailles/à tronçonner avec filetage HSS, largeur  $a_p= 1,5$  mm,  $\varnothing D$  / nombre de dents Z: 50/4mm**

**Données de commande**

N° commande	218415 50/4
GTIN	4062406238575
Classe d'article	21P

**Description****Exécution:**

Système de fraises à tronçonner hautes performances avec composition variable : collerette et **lame économique en acier** ou collerette et **lame en HSS thermorésistant de haute précision**. Spécialement conçue pour une utilisation dans des cavités profondes.

**Utilisation:**

Pour le rainurage et le tronçonnage. Pour une répétabilité élevée dans la fabrication en série, utiliser de préférence une lame en HSS.

**Attention:**

Clé de montage 279940 à commander séparément.

**Remarque(s):**

Fraise 3 tailles/à tronçonner jusqu'à  $\varnothing D = 200$  mm disponible.  
Lames de rechange en HSS disponibles comme accessoires.

**Description technique**

Profondeur d'entaille max. $a_{e\ max}$	12,75 mm
$\varnothing D_2$	25 mm
Filetage attachement M	M12

Nombre de dents Z	4
Ø D <sub>1</sub> h6	12,5 mm
Ø dents D <sub>c</sub>	50 mm
Plaquette adaptée	XC.. 1113
Longueur totale L <sub>tot</sub> pour a <sub>p</sub> 2,2 mm	32 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub> pour a <sub>p</sub> 1,5 mm	31,4 mm
Largeur a <sub>p</sub>	1,5 mm
Type de queue	avec filetage
Type d'outils	Acier
Arrosage interne	non
Type de produit	Fraises 3 tailles