

Garant**Serre-barres, Ø pièce max.: 65mm**

Données de commande

N° commande	319711 65
GTIN	4062406239169
Classe d'article	31V

Description

Exécution:

- **Nouveau concept de serre-barres – Permet une préhension tant latérale que frontale.**
- **Permet une utilisation automatique sur machine ou dans un programme avec actionnement hydraulique du système de préhension par lubrifiant (pression: 3 – 50 bars).**
- **Composants de haute qualité: corps de base en aluminium anodisé, composants d'usure en acier trempé et rectifié ou avec finition dure.**
- **Mécanisme unique avec double guidage à billes ou principe du double piston pour une résistance à l'usure maximale et une manipulation de pièces lourdes (traction 26 kg, course 16 kg).**

Avantage(s):

- **Pas de traces de rayures sur la pièce (également pour la préhension de pièces finies).**
- **Préhension latérale – Le système de préhension peut être déplacé très près du mandrin de tour.**
- **Déplacement de poids élevés.**
- **Extrêmement flexible – Le système de préhension peut être utilisé aussi bien sur les tourelles VDI que BMT grâce à différents adaptateurs de vissage. Interface de mors 1/16 pouce × 90°, permettant ainsi également d'utiliser des mors rapportés standard. (BMT uniquement avec porte-outils pour barres d'alésage)**

- **Pression et donc force de maintien partiellement réglables (75 – 100%).**
- **Nécessitant extrêmement peu d'entretien.**

Utilisation:

Resserrage de la barre dans la machine, notamment pour les machines sans chargeur de barres. Retrait automatique des pièces finies et possibilité de transfert de la broche principale à la contre-broche. Plage de serrage (avec mors 319718): 8 – 65 mm.

Accessoire(s):

Adaptateurs 319713; 319714; 319716 et mors rapportés 319718.

Remarque(s):

Conseils de programmation, voir instructions d'utilisation.

Description technique

Longueur	90 mm
Largeur	46 mm
Hauteur	85,6 mm
Type de produit	Serre-barres

Accessoires

Mors rapportés pour serre-barres Plage de serrage ALU mm	319718 ALU
Mors rapportés pour serre-barres Plage de serrage 20-45 mm	319718 20-45
Adaptateurs VDI pour serre-barres Type 40	319714 40
Adaptateur VDI coudé pour serre-barres Type 40-A	319716 40-A
Adaptateur VDI coudé pour serre-barres Type 30-A	319716 30-A
Adaptateur pour serre-barres Ø queue D1 32 mm	319713 32
Mors rapportés pour serre-barres Plage de serrage 8-20 mm	319718 8-20
Adaptateurs VDI pour serre-barres Type 30	319714 30
Mors rapportés pour serre-barres Plage de serrage 45-65 mm	319718 45-65