

**Garant**
**VC. T 160404, Nuance: HB730-1**


### Données de commande

N° commande	261458 HB730-1
GTIN	4062406239480
Classe d'article	21G

### Description

VC. T 160404 HB730-1 Nuance: HB730-1

Brise-copeaux: XUM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,4 - 4 mm

Avance  $f$ : 0,15 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 25 - 175 m/min

### Description technique

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	25 - 175 m/min
Nuance	HB730-1
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Avance $f$	0,15 - 0,25 mm/tr
Revêtement	Nano-PVD

Prof. coupe $a_p$	0,4 - 4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Rayon d'angle	0,4 mm
Code ISO plaquette	VCMT 160404
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Application principale	UNI
Brise-copeaux	XUM
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage