


**Garant**
**CC. T 09T304, Nuance: HB730-1**


## Données de commande

N° commande	260150 HB730-1
GTIN	4062406239466
Classe d'article	21G

## Description

CC. T 09T304 HB730-1 Nuance: HB730-1

Brise-copeaux: XUM

Tolérance: ZA

Prof. coupe  $a_p$ : 0,8 - 2 mm

Avance  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 35 - 230 m/min

## Description technique

Brise-copeaux	XUM
Nombre de changements/dents	2
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	35 - 230 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Code ISO plaquette	CCMT 09T304
Nuance	HB730-1

Prof. coupe $a_p$	0,8 - 2 mm
Revêtement	Nano-PVD
Avance f	0,15 - 0,35 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Application principale	UNI
Type d'outils	Carbure
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Tolérance	ZA
Type de produit	Plaquette pour tournage