

Garant**Porte-outils de base pour filières avec compensation de longueur VDI, Ø queue D1: 40mm****Données de commande**

N° commande	319793 40
GTIN	4062406239855
Classe d'article	31V

Description**Exécution:**

Queue VDI.

Porte-outils robuste, toutes les surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées. Compensation de longueur en extension et en compression pour la réalisation de filetages extérieurs calibrés. Montage de filières DIN standard (exécution ronde).

Avantage(s):

- **Réduction des coûts grâce au système modulaire.**
- **Tous les adaptateurs interchangeables sont compatibles avec le bloc porte-lames.**
- **Arrosage central.**
- **Précision, également pour les filetages longs.**
- **Qualité de filetage élevée.**

Utilisation:

Réalisation de filetages extérieurs à l'aide d'une filière. Utilisation essentiellement sur tours, mais aussi sur fraiseuses.

Accessoire(s):

Adaptateur pour filières 319795.

Description technique

Compensation extension	12 mm
Longueur L	73 mm

Code couleur queue VDI	VDI 40
Compensation pression	4 mm
Taille VDI	40
Ø D ₁	40 mm
Ø D ₂	70 mm
Type de produit	Porte-filière

Accessoires

Adaptateur pour filières Embout interchangeable Pour filetages M12-M14	319795 M12-M14
Adaptateur pour filières Embout interchangeable Pour filetages M10	319795 M10
Adaptateur pour filières Embout interchangeable Pour filetages M3-M6	319795 M3-M6
Adaptateur pour filières Embout interchangeable Pour filetages M7-M9	319795 M7-M9