

**Garant****Porte-outils de base pour filières avec compensation de longueur cylindriques, Ø queue D1: 25mm****Données de commande**

N° commande	319790 25
GTIN	4062406239831
Classe d'article	31V

**Description****Exécution:**

Queue cylindrique

Porte-outils robuste, toutes les surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées. Compensation de longueur en extension et en compression pour la réalisation de filetages extérieurs calibrés. Montage de filières DIN standard (exécution ronde).

**Avantage(s):**

- **Réduction des coûts grâce au système modulaire.**
- **Tous les adaptateurs interchangeables sont compatibles avec le bloc porte-lames.**
- **Précision, également pour les filetages longs.**
- **Qualité de filetage élevée.**

**Utilisation:**

Réalisation de filetages extérieurs à l'aide d'une filière. Utilisation essentiellement sur tours, mais aussi sur fraiseuses.

**Accessoire(s):**

Adaptateur pour filières 319795.

**Description technique**

Longueur L	47,2 mm
Compensation pression	4 mm

Compensation extension	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	71 mm
Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Type de produit	Porte-filière

## Accessoires

Adaptateur pour filières Embout interchangeable Pour filetages M7-M9	319795 M7-M9
Adaptateur pour filières Embout interchangeable Pour filetages M3-M6	319795 M3-M6
Adaptateur pour filières Embout interchangeable Pour filetages M10	319795 M10
Adaptateur pour filières Embout interchangeable Pour filetages M12-M14	319795 M12-M14