



## Pied à coulisse avec becs extra longs, Plage de mesure: 800mm



### Données de commande

N° commande	415188 800
GTIN	4062406239503
Classe d'article	41Z

### Description

#### Exécution:

Vernier chromé mat anti-reflets. Surfaces de mesure trempées et rectifiées. **Becs longs pour mesurer de grandes pièces à usiner et de grands Ø.** Avec réglage fin. Extrémités de becs arrondies pour les mesures intérieures.

Avec **becs extra longs**, sans réglage fin.

### Description technique

Longueur de bec	300 mm
Norme	Norme usine
Etalonnage	A1
Emballage	Boîte robuste
Ø épaulement de mesure intérieure	20 mm
Erreur admissible	0,17 mm
Poids	3,5 kg
Lecture	0,05 mm
Graduation	1/20 mm

Plage de mesure	0 - 800 mm
Métrologie	analogique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempe
Type de produit	Pied à coulisse d'atelier

## Services

Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm	021010 1000
EtalonnagePieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 1000 mm	021000 1000