

Garant
Porte-outils eco, forme B8 radial à gauche, long, Queue Ø d1: 30mm


Données de commande

N° commande	319093 30
GTIN	4062406240745
Classe d'article	31V

Description

Exécution:

- **Trempés à cœur HRC 58 ±2.**
- **Toutes les surfaces fonctionnelles rectifiées.**
- **Avec gicleurs.**

Utilisation:

Principalement pour usinage extérieur.

Norme:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forme: ZA

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 100 mm

b₂: 65 mm

h₅: 38 mm

h₆: 35 mm

Description technique

b ₂	65 mm
----------------	-------

Queue Ø d ₁	30 mm
l ₁	22 mm
Code couleur queue VDI	VDI 30
h ₆	35 mm
h ₁	20 mm
b ₁	100 mm
l ₂	40 mm
h ₅	38 mm
h ₂	29 mm
Forme	ZA
Type de produit	Porte-outils VDI