

**Porte-lames de tronçonnage VDI, hauteur de lame 26, Queue Ø d1: 30mm****Données de commande**

N° commande	319148 30
GTIN	2050002039995
Classe d'article	33E

**Description****Exécution:**

Pour utilisation sur les tours CNC DMG Gildemeister CTX à tourelle revolver.

- **Avec denture double au niveau de la queue VDI, pour utilisation à gauche ou à droite.**
- **Avec gicleur à bille pour un arrosage optimal des arêtes.**
- **Serrage de la lame de rainurage via la barre de serrage.**
- **Réglage en hauteur de  $\pm 1$  mm.**

**Utilisation:**

Pour utilisation de lames de rainurage de différents fabricants.

**Adapté(s) pour:**

DMG Gildemeister CTX.

**Remarque(s):**

Réf. 30-UEK et 40-UEK en exécution inversé.

**Description technique**

Code couleur queue VDI	VDI 30
L <sub>1</sub>	85,5 mm
Largeur B <sub>1</sub>	35 mm
Hauteur H	100 mm

Largeur B <sub>2</sub>	60 mm
Largeur B <sub>3</sub>	48 mm
Type de produit	Porte-lames de tronçonnage VDI