



## Porte-lames de tronçonnage VDI, hauteur de lame 32, Queue Ø d1: 40mm



### Données de commande

N° commande	319149 40
GTIN	2050002040052
Classe d'article	33E

### Description

#### Exécution:

Pour utilisation sur les tours CNC DMG Gildemeister CTX à tourelle revolver.

- Avec denture double au niveau de la queue VDI, pour utilisation à gauche ou à droite.
- Avec gicleur à bille pour un arrosage optimal des arêtes.
- Serrage de la lame de rainurage via la barre de serrage.
- Réglage en hauteur de  $\pm 1$  mm.

#### Utilisation:

Pour utilisation de lames de rainurage de différents fabricants.

#### Adapté(s) pour:

DMG Gildemeister CTX.

#### Remarque(s):

Réf. 30-UEK et 40-UEK en exécution en hauteur.

### Description technique

Code couleur queue VDI	VDI 40
L <sub>1</sub>	88,5 mm
Hauteur H	100 mm
Largeur B <sub>1</sub>	35 mm

Largeur B <sub>2</sub>	60 mm
Largeur B <sub>3</sub>	48 mm
Type de produit	Porte-lames de tronçonnage VDI