

**Pince-étau d'angle, Longueur totale: 185mm****Données de commande**

N° commande	708381 185
GTIN	4062406240349
Classe d'article	72B

Description**Exécution:**

Longues mâchoires étroites, courbées à 70°. Dentées sur le côté intérieur, zone non dentée à l'extrémité arrière des mâchoires pour pincer des tuyaux. Grâce à la forme spéciale de la tête, les branches de la pince ne peuvent pas gêner la zone de travail à l'état serré.

Utilisation:

Pour le maintien et la préhension dans des endroits particulièrement étroits et inaccessibles, étant donné que les branches de la pince ne gênent pas la zone de travail.

Matière(s):

Mâchoires en acier traité de qualité.

Pièce(s) de rechange:

Ressort 708301 réf. 7.

Description technique

Longueur totale	185 mm
Capacité de serrage	60 mm
Hauteur tête	120 mm
Longueur mâchoires (zone dentée)	60 mm
Type de produit	Pince-étau

Accessoires

Ressort Type 7

708301 7