

HOLEX**Pince-étau serre-joints avec mâchoires de serrage mobiles, Longueur totale: 275mm****Données de commande**

N° commande	709101 275
GTIN	4062406241025
Classe d'article	72B

Description**Exécution:**

Mâchoires de prise étroites avec étrier élevé; à capacité profonde. Corps de pince robuste en acier à ressorts. Poignées et mâchoires de prise nickelées.

Avec mâchoires de serrage mobiles pour un serrage préservant les pièces.

Utilisation:

Convenant particulièrement pour le serrage de matériaux profilés à âmes élevées ou des pièces encombrantes.

Matière(s):

Mâchoires de prise en acier au chrome-vanadium; forgées.

Pièce(s) de rechange:

Ressort de rechange 708301 réf. 5 et 10.

Description technique

Longueur totale	275 mm
Capacité de serrage	75 mm
Type de produit	Pince-étau

Accessoires

Ressort Type 10

708301 10