

**Pince-étau soudure, Longueur totale: 280mm****Données de commande**

N° commande	709501 280
GTIN	4062406241070
Classe d'article	72B

**Description****Exécution:**

Mâchoires de prise en U, mais les mâchoires de prise supérieures sont courbées en forme de prisme; en conséquence appui sûr à trois points lors du serrage de matériaux tubulaires. Corps de pince robuste en acier à ressorts. Pince entièrement nickelée.

**Utilisation:**

Pour un serrage centré lors des soudures de tubes ou de barres rondes.

**Matière(s):**

Mâchoires de prise en acier au chrome-vanadium.

**Pièce(s) de rechange:**

Ressort 708301 réf. 10.

**Description technique**

Serrage pour tubes	2/5 – 2.3/4 pouce
Serrage pour tubes	10 - 70 mm
Longueur totale	280 mm
Serrage (a)	90 mm
Mâchoire de prise supérieure	en forme de prisme
Exécution des mors	En U - en forme de prisme
Appui	Appuis 3 points
Matériau pince	Acier à ressorts

Matériau mâchoires de prise	Acier au chrome-vanadium
Surface	nickelé
Type de produit	Pince-étau

---

## Accessoires

Ressort Type 10	708301 10
-----------------	-----------