

HOLEX**Pince-étau en forme de C avec mâchoires de serrage mobiles, Longueur totale: 455mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 709401 455 |
| GTIN | 4062406241063 |
| Classe d'article | 72B |

Description**Exécution:**

Etrier haut, à grand col de cygne pour une portée particulièrement élevée. Corps de pince avec vis de réglage, levier de serrage et de déblocage. Poignées et étrier nickelés. Avec mâchoires de serrage mobiles pour un serrage préservant les pièces.

Utilisation:

Convient particulièrement pour le serrage de matériaux profilés lors de travaux d'alésage, de soudure ou de vissage; grande portée.

Pièce(s) de rechange:

Ressort 708301 réf. 10.

Description technique

| | |
|---------------------|------------|
| Longueur totale | 455 mm |
| Porte-à-faux | 250 mm |
| Capacité de serrage | 220 mm |
| Mors de serrage | mobile |
| Surface | nickelé |
| Type de produit | Pince-étau |

Accessoires

Ressort Type 10

708301 10