

Garant**Rallonge, 1/4" "Wobble-Fix", Longueur totale: 100mm**

Données de commande

N° commande	632519 100
GTIN	4062406241117
Classe d'article	61A

Description

Exécution:

La sélection des matériaux et le forgeage spécial garantissent des carrés conducteurs mâles parfaits suivant DIN 3120 A 6,3 avec bille à ressort, carrés conducteurs femelles suivant DIN 3120. Rallonge double. La rallonge angulaire (possible jusqu'à 15°) peut être fixée par verrouillage. Emboîtement "à l'aveugle" grâce aux carrés femelles chanfreinés et aux carrés mâles profilés.

Norme:**DIN 3123-B 6,3****Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.

Description technique

Longueur totale	100 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce
Carré avec Wobble-Fix	avec angle de pivotement
Type de produit	Rallonge