

Garant**Rouleau en tissu abrasif (A) robuste, très souple, 40 mm×50 m, Grain: 60**

Données de commande

N° commande	556965 60
GTIN	4045197808240
Classe d'article	51E

Description

Exécution:

Toile en coton tissé dense, robuste et **très souple** (résistante à l'huile et au pétrole) avec grains de **corindon normal (A)** liés par résine entièrement synthétique et répartis uniformément. Ajustement optimal à la géométrie de la pièce. **Capacité abrasive maximale et longue durée de vie.**

Rouleau de rechange dans une boîte distributrice pratique avec fente pour une identification rapide du niveau de remplissage et languette coupante de haute qualité.

Utilisation:

Idéales pour le métal. Conviennent également pour le travail du bois et de la peinture.

Description technique

Grain	60
Degré de finesse	Gros
Hauteur distributeur	312 mm
Profondeur distributeur	312 mm

Abrasifs	Corindon
Abréviation de l'abrasif	A
Largeur rouleau de rechange	40 mm
Longueur rouleau de rechange	50 m
Attribut des noms de produit	40 mm×50 m
Emballage-distributeur intégré	oui
Type de produit	Toiles abrasives

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	moyennement adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		