

Garant**Préhenseur magnétique, Ø D: 120mm****Données de commande**

N° commande	358711 120
GTIN	4062406241780
Classe d'article	31V

Description**Exécution:**

- **Processus de travail sûr et optimisé.**
- **Protection contre les collisions lors du démarrage grâce à la course de sécurité à ressort de 10 mm.**
- **Le remplacement des plaques interchangeables permet une séparation, un transport et un dépôt automatisés de différentes géométries de pièces.**
- **Durées de fonctionnement des machines sans interruptions prolongées.**
- **Rentabilité élevée grâce à une utilisation optimisée.**
- **Nette réduction de la contamination par le brouillard d'huile.**
- **Permet un fonctionnement automatisé.**
- **Réduit le risque de blessure.**
- **Utilisable dans tous les mandrins Weldon courants.**

Utilisation:

Outil de levage et de détachement de pièces ferromagnétiques. Activation de l'aimant à l'aide de lubrifiant (IKZ) ou d'air comprimé. Transport précis de la pièce usinée à l'emplacement désiré à l'intérieur de la salle des machines via le contre-profil de la plaque interchangeable.

Livraison:

Avec une plaque interchangeable 358716 de 20 mm de haut. Avec ressort et vis de serrage pour mandrin Weldon.

Description technique

Ø D ₁	20 mm
Ø D	120 mm
Hauteur H ₂	48,5 mm
Hauteur H ₃	12 mm
Hauteur H ₁	98,5 mm
Ø aimant	13 mm
Force d'attraction de l'aimant	7,5 kg
Mode de fonctionnement	Lubrifiants
Mode de fonctionnement	Air comprimé
Pression de service max.	50 bar
Pression de service minimale	30 bar
Type de produit	Préhenseur magnétique

Accessoires

Plaque interchangeable pour préhenseur magnétique, PA Ø / hauteur 120/20 mm	358716 120/20
Plaque interchangeable pour préhenseur magnétique, PA Ø / hauteur 120/40 mm	358716 120/40
Plaque interchangeable pour préhenseur magnétique, aluminium Ø / hauteur 120/20 mm	358717 120/20
Plaque interchangeable pour préhenseur magnétique, aluminium Ø / hauteur 120/40 mm	358717 120/40