

**Garant****Plaque interchangeable pour préhenseur magnétique, PA, Ø / hauteur: 80/40mm****Données de commande**

N° commande	358716 80/40
GTIN	4062406241810
Classe d'article	31V

**Description****Exécution:**

Plaque interchangeable en polyamide PA6.

**Utilisation:**

Positionnement du contre-profil de la pièce finie pour une rotation précise (max. 50 tr/min) et le transport de la pièce. Raccordement au préhenseur magnétique à l'aide de 4 vis.

**Remarque(s):**

Les plaques interchangeables peuvent également être fabriquées par le client. Outre l'usinage de géométries de pièces, il est possible de recourir aux procédés d'impression additifs.

**Description technique**

Ø D <sub>1</sub>	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	50 mm
Hauteur H <sub>2</sub>	27 mm
Hauteur H <sub>1</sub>	40 mm
Type de produit	Préhenseur magnétique

