

Garant

Mandrins porte-fraises Type ADB avec arrosage, SA 40 A = 200, Ø mandrin d1: 32 mm


Données de commande

N° commande	301075 32
GTIN	4062406242121
Classe d'article	31A

Description
Exécution:

- **A partir de l'arbre Ø 40, 4 taraudages pour le blocage de fraises suivant DIN 2079.**
- **Queue conique, tenon d'entraînement et surfaces de contact rectifiées.**
- **Série courte.**
- **Surface de contact agrandie.**
- **Avec alésage Balluffchip.**
- **Avec 4 trous d'arrosage.**
- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820 – 308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

Ø ext. D: 78 mm

Longueur mandrin de fraisage L₄: 24 mm

Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861: 32

Clé spéciale adaptée 309840: 32

Description technique

Ø ext. D	78 mm
Longueur mandrin de fraisage L ₄	24 mm

Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	32
Clé spéciale adaptée 309840	32
Ø mandrin d ₁	32 mm
Support	SA 40 A = 200
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Arrosage	Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises