

## Garant

**Mandrins porte-fraises Type ADB avec arrosage, SA 40 A = 200, Ø mandrin d1: 40 mm**



## Données de commande

N° commande	301075 40
GTIN	4062406242138
Classe d'article	31A

## Description

### Exécution:

- **A partir de l'arbre Ø 40, 4 taraudages pour le blocage de fraises suivant DIN 2079.**
- **Queue conique, tenon d'entraînement et surfaces de contact rectifiées.**
- **Série courte.**
- **Surface de contact agrandie.**
- **Avec alésage Balluffchip.**
- **Avec 4 trous d'arrosage.**
- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**

### Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820 – 308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

Ø ext. D: 89 mm

Longueur mandrin de fraisage L<sub>4</sub>: 27 mm

Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861: 40

Clé spéciale adaptée 309840: 40

## Description technique

Longueur mandrin de fraisage L <sub>4</sub>	27 mm
Ø ext. D	89 mm

Clé spéciale adaptée 309840	40
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	40
Ø mandrin d <sub>1</sub>	40 mm
Support	SA 40 A = 200
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Arrosage	Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises