

Garant

Mandrins porte-fraises Type ADB avec arrosage, SA 50 A = 200, Ø mandrin d1: 40mm

**Données de commande**

N° commande	301154 40
GTIN	4062406242176
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- **Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée.**
- **Série courte.**
- **Surface de contact agrandie.**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**
- **Avec 4 trous d'arrosage.**
- **Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820 – 308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

Description technique

Clé spéciale adaptée 309840	40
Ø ext. D	89 mm
Ø mandrin d ₁	40 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	40
Longueur de col cote A	200 mm

Longueur mandrin de fraisage L ₄	27 mm
Ø serrage D ₁	40 mm
Support	SA 50 A = 200
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Arrosage	Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises