



Jeu de rubans adhésifs crêpés fins, couleur naturelle, Largeur×longueur (mm×m): 24X50



Données de commande

N° commande	083769 24X50
GTIN	4062406242244
Classe d'article	02A

Description

Exécution:

Rubans adhésifs universels pour de nombreux domaines d'application, tels que la réparation, la protection, le collage et l'emballage.

Ruban légèrement crêpé avec bon pouvoir adhésif pour travaux de masquage de courte durée sur des surfaces lisses à l'intérieur. Thermorésistants jusqu'à 60°C.

Recommandation(s):

Vérifier l'adéquation du support avant le collage.

Masse adhésive: Caoutchouc naturel

Épaisseur: 0,14 mm

Nombre de rubans adhésifs: 9

Description technique

résiste à des températures jusqu'à	60 °C
Couleur	nature
Matériau support	Crêpé

Fiche technique

Utilisation	Attacher
Utilisation	Masquer
Utilisation	Décollage
Utilisation	Fixer
Résistance à la traction	3 N/mm
Masse adhésive	Caoutchouc naturel
Durée de conservation minimum	12 mois
Longueur	50 m
Extensibilité	10 %
Epaisseur	0,14 mm
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,32 N/mm
Type de ruban adhésif	une face
Humidité de l'air du local de stockage	50 %
Support présent	non
Largeur	24 mm
Température de stockage	20 °C
Nombre de rubans adhésifs	9
Type de produit	Ruban adhésif