



Rubans adhésifs textiles, noir, Largeur×longueur (mm×m): 48X50



Données de commande

N° commande	083766 48X50
GTIN	4062406242213
Classe d'article	02A

Description

Exécution:

Ruban textile avec colle thermofusible pour des travaux de collage et de réparation aisés. Egalement hydrofuge grâce au laminage en PE. Peut être utilisé pour de nombreux travaux de recouvrement et de collage. Spécialement conçu pour les applications impliquant une résistance au déchirement élevée. Facile à dérouler et à couper, et également résistant à l'abrasion. Durée d'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur jusqu'à 2 semaines.

Recommandation(s):

Vérifier l'adéquation du support avant le collage.

Type de ruban adhésif: une face

Masse adhésive: Caoutchouc synthétique

Epaisseur: 0,17 mm

Description technique

Masse adhésive	Caoutchouc synthétique
Extensibilité	25 %
Température de stockage	20 °C

Fiche technique

Largeur	48 mm
Type de ruban adhésif	une face
résiste à des températures jusqu'à	75 °C
Utilisation	Etanchéifier
Utilisation	Fixer
Utilisation	Attacher
Utilisation	Fixer
Utilisation	Masquer
Utilisation	Emballer
Utilisation	Coller
Résistance à la traction	3,5 N/mm
Couleur	noir
Support présent	non
Humidité de l'air du local de stockage	50 %
Finesse de la toile	32 mesh
Durée de conservation minimum	12 mois
Particularité	découpable à la main
Longueur	50 m
Epaisseur	0,17 mm
Matériau support	Tissu
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,75 N/mm
Attribut des noms de produit	noir
Type de produit	Ruban adhésif