



**Jeu de rubans adhésifs crêpés fins, couleur naturelle, Largeur×longueur (mm×m): 18X50**



**Données de commande**

N° commande	083769 18X50
GTIN	4062406242268
Classe d'article	02A

**Description**

**Exécution:**

Rubans adhésifs universels pour de nombreux domaines d'application, tels que la réparation, la protection, le collage et l'emballage.

Ruban légèrement crêpé avec bon pouvoir adhésif pour travaux de masquage de courte durée sur des surfaces lisses à l'intérieur. Thermorésistants jusqu'à 60°C.

**Recommandation(s):**

Vérifier l'adéquation du support avant le collage.

Masse adhésive: Caoutchouc naturel

Épaisseur: 0,14 mm

Nombre de rubans adhésifs: 12

**Description technique**

Durée de conservation minimum	12 mois
résiste à des températures jusqu'à	60 °C
Résistance à la traction	3 N/mm

## Fiche technique

Type de ruban adhésif	une face
Utilisation	Attacher
Utilisation	Masquer
Utilisation	Décollage
Utilisation	Fixer
Humidité de l'air du local de stockage	50 %
Température de stockage	20 °C
Epaisseur	0,14 mm
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,32 N/mm
Support présent	non
Masse adhésive	Caoutchouc naturel
Couleur	nature
Largeur	18 mm
Matériau support	Crêpé
Longueur	50 m
Nombre de rubans adhésifs	12
Extensibilité	10 %
Type de produit	Ruban adhésif