

**Jeu de rubans adhésifs de précision, Largeur×longueur (mm×m): 30X50****Données de commande**

N° commande	083772 30X50
GTIN	4062406242374
Classe d'article	02A

Description**Exécution:**

Rubans adhésifs universels pour de nombreux domaines d'application, tels que la réparation, la protection, le collage et l'emballage.

Pour bords de peinture nets sur des surfaces lisses et légèrement rugueuses, résiste aux UV.

- **Ruban de masquage standard fin en papier spécial (Washi) pour bords de peinture nets sur surfaces lisses et légèrement rugueuses**
- **Bonne adhérence et résistance élevée au déchirement**
- **Durée d'utilisation à l'intérieur jusqu'à 3 mois et à l'extérieur jusqu'à 4 semaines**

Recommandation(s):

Vérifier l'adéquation du support avant le collage.

Masse adhésive: Acrylate

Épaisseur: 0,08 mm

Nombre de rubans adhésifs: 8

Description technique

Longueur	50 m
Nombre de rubans adhésifs	8

Fiche technique

Largeur	30 mm
Couleur	orange
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,11 N/mm
résiste à des températures jusqu'à	100 °C
Support présent	non
Humidité de l'air du local de stockage	50 %
Type de ruban adhésif	une face
Température de stockage	20 °C
Extensibilité	4 %
Epaisseur	0,08 mm
Durée de conservation minimum	12 mois
Particularité	Résistant aux UV
Particularité	découpable à la main
Particularité	Bord peint tranchant
Masse adhésive	Acrylate
Utilisation	Attacher
Utilisation	Fixer
Utilisation	Masquer
Utilisation	Décollage
Résistance à la traction	3,8 N/mm
Type de produit	Ruban adhésif