

**Jeu de rubans adhésifs de précision, Largeur×longueur (mm×m): 18X50****Données de commande**

N° commande	083772 18X50
GTIN	4062406242336
Classe d'article	02A

Description**Exécution:**

Rubans adhésifs universels pour de nombreux domaines d'application, tels que **la réparation, la protection, le collage et l'emballage.**

Pour bords de peinture nets sur des surfaces lisses et légèrement rugueuses, résiste aux UV.

- **Ruban de masquage standard fin en papier spécial (Washi) pour des bords de peinture nets sur surfaces lisses et légèrement rugueuses.**
- **Bonne adhérence et résistance élevée au déchirement.**
- **Durée d'utilisation à l'intérieur jusqu'à 3 mois et à l'extérieur jusqu'à 4 semaines.**

Recommandation(s):

Vérifier l'adéquation du support avant le collage.

Description technique

Nombre de rubans adhésifs	12
Epaisseur	0,08 mm
Longueur	50 m
Extensibilité	4 %

Humidité de l'air du local de stockage	50 %
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,11 N/mm
Résistance à la traction	3,8 N/mm
Utilisation	Attacher
Utilisation	Fixer
Utilisation	Masquer
Utilisation	Décollage
Type de ruban adhésif	une face
Masse adhésive	Acrylate
Particularité	Résistant aux UV
Particularité	découpable à la main
Particularité	Bord peint tranchant
Température de stockage	20 °C
Couleur	orange
Support présent	non
Largeur	18 mm
résiste à des températures jusqu'à	100 °C
Durée de conservation minimum	12 mois
Type de produit	Ruban adhésif