



Mandrin Weldon, type AD avec arrosage en bout, SA 50 court, Ø serrage D1: 6mm



Données de commande

N° commande	300325 6
GTIN	4062406243074
Classe d'article	32A

Description

Exécution:

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Toutes les queues avec finition microsablé. Qualité d'équilibrage G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Avec arrosage. Non obturable.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Vis de serrage de rechange 309900	6
Ø ext. D	25 mm
Ø serrage D ₁	6 mm
Longueur de col cote A	63 mm
Support	SA 50 court
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-1

Forme	AD
Arrosage	Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 18000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 6 mm	309900 6
--	----------