

HOLEX**Mandrin Weldon, type AD avec arrosage en bout, SA 50 court, Ø serrage D1: 32mm****Données de commande**

N° commande	300325 32
GTIN	4062406243166
Classe d'article	32A

Description**Exécution:**

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Toutes les queues avec finition microsablé. Qualité d'équilibrage G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Avec arrosage. Non obturable.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Ø ext. D	72 mm
Longueur de col cote A	100 mm
Vis de serrage de rechange 309900	32
Ø serrage D ₁	32 mm
Support	SA 50 court
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-1

Forme	AD
Arrosage	Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 18000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 μm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

Accessoires

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 32 mm	309900 32
---	-----------