

Garant**Mono-écrou ER mini pour mini-mandrins à pinces HiRunER, Pour ER: 11M****Données de commande**

N° commande	309618 11M
GTIN	4062406243487
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

Modèle compact et symétrique.

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale.

Adapté(s) pour :

Mini-mandrins à pinces HiRunER.

Mandrins à pinces ER de précision 300643; 302839; 302844; 305518; 305524.

Accessoire(s):

Clés de serrage ER 309757; 309758.

Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!

Norme: DIN 6499 D

Longueur totale L: 19,1 mm

Ø ext. D: 16 mm

Filetage: M20×1

Couple de serrage maximal: 20 Nm

Description technique

Longueur totale L	19,1 mm
Filetage	M20×1

Ø ext. D	16 mm
Couple de serrage maximal	20 Nm
Norme	DIN 6499 D
Type de produit	Ecrous de serrage

Accessoires

Clé à mandrin HiRunER pour clé dynamométrique Type 11M	309758 11M
Clé à mandrin HiRunER Type 11M	309757 11M