

Garant**Mono-écrou ER mini pour mini-mandrins à pinces HiRunER, Pour ER: 16M****Données de commande**

N° commande	309618 16M
GTIN	4062406243494
Classe d'article	31Z

Description**Exécution:**

Modèle compact et symétrique.

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale.

Adapté(s) pour :

Mini-mandrins à pinces HiRunER.

Mandrins à pinces ER de précision 300643; 302839; 302844; 305518; 305524.

Accessoire(s):

Clés de serrage ER 309757; 309758.

Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!

Norme: DIN 6499 D

Longueur totale L: 21,6 mm

Ø ext. D: 24 mm

Filetage: M24x0,75

Couple de serrage maximal: 30 Nm

Description technique

Ø ext. D	24 mm
Pour ER	16 mm

Longueur totale L	21,6 mm
Filetage	M24×0,75
Couple de serrage maximal	30 Nm
Norme	DIN 6499 D
Type de produit	Ecrous de serrage

Accessoires

Clés plates simples Ouverture 25 mm	613300 25
Clé à mandrin HiRunER Type 16M	309757 16M
Clé à mandrin HiRunER pour clé dynamométrique Type 16M	309758 16M