

**Garant****Clé à mandrin HiRunER pour clé dynamométrique, Type: 16M****Données de commande**

N° commande	309758 16M
GTIN	4062406243531
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:**

Clé de serrage spéciale.

Pour écrous **standard** 309655 réf. 16, 25, 32 et 309665 réf. 16DI, 25DI, 32DI.

**Adapté(s) pour :**

Mandrin à pinces de précision GARANT HiRunER Mini.

**Remarque(s):**

Réf. M pour mini-exécution.

emmanchement: 9×12 mm

Clé dynamométrique adaptée 656055: 60

**Description technique**

Clé dynamométrique adaptée 656055	60
<input type="checkbox"/> emmanchement	9×12 mm
Type de produit	Embout

**Accessoires**

Clé dynamométrique de base sans embout Couple  
maximal 60 Nm

---

656055 60