

Garant
Porte-outils pour outils à gorge à 45°, droite, Largeur queue / gorge w: 25/2


Données de commande

N° commande	273762 25/2
GTIN	4062406243883
Classe d'article	21W

Description

Utilisation:

Pour les opérations de saignée de dégagement directement sur un épaulement, afin de réaliser un dégagement pour les travaux de filetage et de ponçage.

Remarque(s):

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (pour $w = 3$).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (pour $w = 2$).
- **Utiliser uniquement avec les plaquettes pour usinage de gorges à rayon complet 273735 – 273739.**
- **Pas de dégagement normalisé suivant DIN 509.**

Arrosage interne: non

Largeur de gorge w: 2 mm

t_{\min} : 0,5 mm

Largeur de gorge min. y: 0,35 mm

Largeur fonctionnelle L_4 : 28 mm

Longueur de tête L_1 : 33 mm

Longueur totale L: 150 mm

Description technique

Longueur totale L	150 mm
Largeur de gorge w	2 mm
Largeur fonctionnelle L_4	28 mm
Vis	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Longueur de tête L_1	33 mm

Taille de queue	25 mm
Largeur de gorge min. y	0,35 mm
t _{min}	0,5 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Vis de blocage Type 5	279815 5
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Vis de blocage	279903
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600