



Mini-mètre-ruban, Longueur ruban: 3/MINI



Données de commande

N° commande	462122 3/MINI
GTIN	4007368118138
Classe d'article	46M

Description

Exécution:

Mètre-ruban particulièrement léger et maniable pour usage professionnel. Boîtier en polyamide renforcé de fibres de verre. **Avec blocage du ruban et rembobinage automatique.** Les paliers en TRIBOCOMP® (matériau spécial) avec Téflon assurent un **glissement en douceur** et un fonctionnement extrêmement aisé. L'amortisseur innovant en caoutchouc spécial absorbe l'énergie de recul et protège le poignet. Un vernis transparent spécial protège efficacement le ruban contre l'usure. Le **traitement antireflets supplémentaire** garantit une bonne visibilité dans toutes les conditions d'éclairage.

Mètre-ruban particulièrement compact et léger - **35 % de volume en moins.**

Description technique

Longueur ruban	3 m
Hauteur boîtier	50 mm
Longueur boîtier	50 mm
Largeur de bande	10 mm
Largeur boîtier	22 mm

Norme	CE II
Etalonnage	G1
Type de produit	Metre-ruban

Services

EtalonnageMètre-ruban Longueur maximale 5 m	026240 5
---	----------