



## Mini-projecteur à LED, Type: 7



### Données de commande

N° commande	081573 7
GTIN	4062406242473
Classe d'article	02A

### Description

**Exécution:**

Projecteurs sans fil à LED compacts et puissants pour une utilisation mobile. Grâce à leurs dimensions compactes, ils conviennent parfaitement comme lampes à main. Les pieds magnétiques réglables permettent également une utilisation fixe.

**Fonctionnement:**

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Livraison:**

Avec câble de charge USB-C.

### Description technique

Zone ATEX	aucune
Type de batterie	Lithium-ion
Ampoule	Module de LED
Longueur totale	89 mm

Poids	255 g
Indice de protection IP	IP 65
Flux lumineux niveau 2	350 lm
Flux lumineux	100 lm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Durée d'éclairage niveau 2	4 h
Capacité de la batterie	2,6 Ah
Largeur totale	30 mm
Hauteur totale	95 mm
Durée d'éclairage	10 h
Tension de la batterie	3,7 V
Nombre de batteries incluses	1
Flux lumineux niveau 3	700 lm
Durée d'éclairage niveau 3	2 h
Type de produit	Projecteur