

**Garant****Pince de serrage hydraulique ER avec filetage extérieur ER25, Ød: 16mm****Données de commande**

N° commande	319746 16
GTIN	4062406244088
Classe d'article	31W

**Description****Exécution:**

Grande flexibilité, pour utilisation sur des porte-pinces statiques lors du tournage, mais aussi sur des outils entraînés. Excellentes caractéristiques de concentricité.

Pour outils entraînés avec filetage intérieur.

**Avantage(s):**

- **Caractéristiques d'amortissement idéales, pour un état de surface optimal de la pièce et une augmentation de la durée de vie.**
- **Maniement simple et rapide.**
- **Utilisation flexible de pinces intermédiaires.**
- **Centrage parfait.**

**Utilisation:**

Pour le perçage, l'alésage, le lamage et l'utilisation de barres d'alésage.

**Description technique**

Ø d <sub>2</sub>	46 mm
Filetage M	M32×1,5
Longueur L	49 mm
Ø d	16 mm

Type de produit

Pince de serrage