

Garant
Pince de serrage hydraulique ER avec filetage extérieur ER25, Ød: 12mm

Données de commande

N° commande	319746 12
GTIN	4062406244071
Classe d'article	31W

Description
Exécution:

Grande flexibilité, pour utilisation sur des porte-pinces statiques lors du tournage, mais aussi sur des outils entraînés. Excellentes caractéristiques de concentricité.

Pour outils entraînés avec filetage intérieur.

Avantage(s):

- **Caractéristiques d'amortissement idéales, pour un état de surface optimal de la pièce et une augmentation de la durée de vie.**
- **Maniement simple et rapide.**
- **Utilisation flexible de pinces intermédiaires.**
- **Centrage parfait.**

Utilisation:

Pour le perçage, l'alésage, le lamage et l'utilisation de barres d'alésage.

Ø d₂: 42 mm

Longueur L: 51 mm

Filetage M: M32×1,5

Description technique

Ø d ₂	42 mm
Ø d	12 mm

Filetage M	M32x1,5
Longueur L	51 mm
Type de produit	Spannzange