

**Garant****Chandelle magnétique, Type: 15****Données de commande**

N° commande	366745 15
GTIN	4062406244828
Classe d'article	310

**Description****Exécution:**

- Utilisation comme point d'appui supplémentaire pour éviter les vibrations sur la pièce.
- Idéale en combinaison avec des étaux.
- Positionnement aisé et précis lors du serrage vertical et horizontal.
- Avec surface moletée pour un réglage en hauteur à la main et ouverture de clé pour une installation plus solide.
- Avec système de retenue de l'élément d'appui à ressort.
- Possibilité d'utilisation ponctuelle dans n'importe quelle position.

**Utilisation:**

Pour éviter les vibrations, notamment lors du serrage de pièces minces.

**Matière(s):**

Acier à ressorts

**Adapté(s) pour:**

Tous les étaux, convient pour toutes les conditions de serrage grâce au support.

**Description technique**

Diamètre	20 mm
----------	-------

Matériau	Acier à ressorts
Hauteur H	27 - 40 mm
Vibration	amorti
Type de produit	Chandelle