

Garant**Porte-lames de tronçonnage eco radial, HSK-T 63, pour hauteur de lame H: 32mm****Données de commande**

N° commande	318843 32
GTIN	2050002039506
Classe d'article	36D

Description**Utilisation:**

Pour le montage de lames de rainurage avec apport de lubrifiant de tous les fabricants courants. Les trous de transfert inutilisés peuvent être obturés à l'aide des vis fournies. Avec gicleur à bille. Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Description technique

L ₁	60 mm
pour hauteur de lame H	32 mm
Longueur de col cote A	65 mm
Ø ext. D	90 mm
Positionnement par rapport à l'axe de l'outil	radial
Support	HSK-T 63
Norme de porte-outils	ISO 12164-3
Arrosage interne	oui

Type de produit

Porte-lames de tronçonnage