

Garant**Porte-lames de tronçonnage eco axial, à gauche, HSK-T 63, pour hauteur de lame H: 32mm****Données de commande**

N° commande	318845 32
GTIN	2050002039520
Classe d'article	36D

Description**Utilisation:**

Pour le montage de lames de rainurage avec apport de lubrifiant de tous les fabricants courants. Les trous de transfert inutilisés peuvent être obturés à l'aide des vis fournies. Avec gicleur à bille. Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Description technique

Ø ext. D	75 mm
Longueur de col cote A	160 mm
Déport pointes f	32 mm
pour hauteur de lame H	32 mm
Positionnement par rapport à l'axe de l'outil	axial
Position de l'outil	à gauche
Support	HSK-T 63
Norme de porte-outils	ISO 12164-3
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-lames de tronçonnage

