


**Garant****Porte-lames de tronçonnage eco axial, à gauche, PSC 63, pour hauteur de lame H: 32mm****Données de commande**

N° commande	318909 32
GTIN	2050002039551
Classe d'article	36D

**Description****Utilisation:**

Pour le montage de lames de rainurage avec apport de lubrifiant de tous les fabricants courants. Les trous de transfert inutilisés peuvent être obturés à l'aide des vis fournies. Avec gicleur à bille. Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

**Remarque(s):**

Tirette PSC disponible sur demande.

**Description technique**

Déport pointes f	32,5 mm
pour hauteur de lame H	32 mm
Longueur de col cote A	160 mm
Ø ext. D	96 mm
Support	PSC 63
Norme de porte-outils	ISO 26623-2
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-lames de tronçonnage

