

**Garant****Mandrin de fraisage Performance avec arrosage en bout Type ADB, SA 50 court, Ø serrage D1: 6mm****Données de commande**

N° commande	300398 6
GTIN	4062406245610
Classe d'article	31A

**Description****Exécution:**

- Toutes les queues avec finition dure.
- Avec 4 canaux d'arrosage.

**Avantage(s):**

- Pas d'extraction de la fraise.
- Contour optimisé, réduction des vibrations.
- Manipulation aisée grâce au filetage différentiel.
- Casse de queue d'outils quasiment impossible.
- Version de précision.

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB. Idéal pour le fraisage TPC ou les applications à grande avance. Pas d'extraction de la fraise, concentricité précise, **sécurité de process!**

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

**Description technique**

Ø ext. D	26,7 mm
Longueur de col cote A	63 mm

Ø serrage D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>2</sub>	22,5 mm
Support	SA 50 court
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Arrosage	Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

## Accessoires

Tirette Type B Pour cône 50	308640 50
Tirette spéciale sans filetage intérieur étanche Pour cône 50	308720 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308620 50
Tirette, 18CrNiMo7 étanche, type B Pour cône 50	308615 50
Tirette étanche, type B Pour cône 50	308650 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308760 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308790 50
Tirette 60° étanche Pour cône 50	308785 50
Tirette Type A Pour cône 50	308600 50
Tirette, 18CrNiMo7 Type A Pour cône 50	308605 50
Tirette étanche Pour cône 50	308660 50
Tirette 90° étanche Pour cône 50	308795 50
Tirette spéciale avec filetage intérieur Pour cône 50	308740 50
Tirette 45° étanche Pour cône 50	308765 50

Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 50	308820 50
Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 50	308830 50
Tiretteétanche, type A Pour cône 50	308610 50