

BOBE
PROXIMITÄTSTECHNIK**Emetteur, Type: S73****Données de commande**

N° commande	498985 S73
GTIN	2050001948038
Classe d'article	49H

Description**Exécution:**

Le système Bobe permet une transmission sans fil de données de mesure par simple pression d'une touche sur le PC.

Emetteur **sans** antenne externe. Portée 10 – 15 m. Encombrement réduit. **Réf. supplémentaire E:** avec touche de données sur l'émetteur.

Adapté(s) pour:

Sylvac

Proximity,

pieds à coulisse

GARANT

(à partir du 08/2018)

Remarque(s):

Autres émetteurs pour d'autres instruments et appareils de mesure GARANT, Mahr, Mitutoyo, TESA, Kröplin, Sylvac, etc. disponibles sur demande.

Lors de la commande de l'émetteur ou du récepteur, indiquer la fréquence désirée.

Fréquences disponibles: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz

Description technique

Type de produit

Emetteurs