

**Garant****Mandrins porte-fraises Weldon Type AD, BT 30 court, Ø serrage D1: 20mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 303610 20     |
| GTIN             | 4062406250102 |
| Classe d'article | 31A           |

**Description****Exécution:**

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux).

**Avantage(s):**

**Le double contact entre le cône et la face plane** permet d'obtenir une situation de serrage plus stable et plus précise:

- **Meilleure qualité d'état de surface**
- **Durées de vie d'outil plus longues**
- **Assise constante dans la broche (même à des vitesses de rotation élevées)**
- **Meilleure précision de concentricité**

Un porte-outils à double contact BT peut également être utilisé sur une broche de machine BT standard, et inversement. Toutefois, les avantages du double contact ne s'appliquent qu'avec un porte-outils et une broche à double contact.

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308760 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

**Description technique**

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Ø ext. D                          | 52 mm |
| Vis de serrage de rechange 309900 | 20    |
| Longueur de col cote A            | 70 mm |

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Ø serrage D <sub>1</sub>                             | 20 mm                           |
| a  | 1 mm                            |
| Support  | BT 30 court                     |
| Norme  | DIN 6359                        |
| Norme de porte-outils                                | JIS B6339                       |
| Norme de porte-outils                                | ISO 7388-2                      |
| Forme  | AD                              |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup> |
| Précision de concentricité                           | ≤ 3 µm                          |
| Méthode d'usinage                                    | HPC                             |
| Exécution  | BT-DC                           |
| Type de produit                                      | Mandrins porte-fraises Weldon   |

## Accessoires

|   |           |
|---|-----------|
| Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 20 mm | 309900 20 |
|---|-----------|