

Garant**ER-Spannzangenfutter Type AD, BT 50 court, pour taille de pinces de serrage ER: 32****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 303740 32 |
| GTIN | 4062406250379 |
| Classe d'article | 31A |

Description**Exécution:**

Cônes extérieur et intérieur rectifiés. Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Avec RFID / alésage Balluffchip.

- **Ecrou de serrage de précision de haute qualité.**
- **Ecrou de serrage finement équilibré ($G2,5/25000 \text{ min}^{-1}$).**
- **Transmission du couple et résistance à l'usure optimales grâce à l'écrou de serrage de précision revêtu.**

Avantage(s):

Le double contact entre le cône et la face plane permet d'obtenir une situation de serrage plus stable et plus précise:

- **Meilleure qualité d'état de surface**
- **Durées de vie d'outil plus longues**
- **Assise constante dans la broche (même à des vitesses de rotation élevées)**
- **Meilleure précision de concentricité**

Un porte-outils à double contact BT peut également être utilisé sur une broche de machine BT standard, et inversement. Toutefois, les avantages du double contact ne s'appliquent qu'avec un porte-outils et une broche à double contact.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant **DIN 6499 - type A et B.**

Livraison:

Avec écrou de serrage ER.

Accessoire(s):

Pincés de serrage ER 308881 – 309434, clé de serrage ER 309680 – 309720 ou 613300, écrou de serrage ER 309610.

Tirettes (AB) 308760 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Remarque(s):

Écrou de serrage adapté 309580 ou 309610.

Description technique

| | |
|--|----------------------------------|
| Ø ext. D | 50 mm |
| Pour pincés ER | 32 |
| Longueur de col cote A | 80 mm |
| Plage de serrage | 2 - 20 mm |
| a | 1,5 mm |
| Écrou de serrage ER de rechange 309580 | 32 |
| Clé de serrage ER 309680 | 32 |
| Ø serrage D ₁ | 2-20 mm |
| Support | BT 50 court |
| Norme de porte-outils | JIS B6339 |
| Norme de porte-outils | JIS B6339 |
| Forme | AD |
| Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min ⁻¹ |
| Précision de concentricité | ≤ 3 µm |
| Méthode d'usinage | UGV |
| Exécution | BT-DC |
| Alésage Balluffchip | oui |
| Type de produit | Mandrins à pincés |

Accessoires

Clé de serrage ER Pour mandrins à pincés ER 32

309680 32